




Inhaltsverzeichnis

1	Abdruckpfosten offen - kurz – MeoClassic Implantat.....	2
2	Abdruckpfosten offen - kurz – MeoTulip Implantat.....	3
3	Abdruckpfosten offen - kurz– Verbindungsschraube.....	4
4	Abdruckpfosten offen - kurz – 1.4 Sechskantinstrument ISO-Schaft • Funktionsdarstellung •.....	5
5	Abdruckpfosten offen - kurz – 1.4 Sechskantinstrument HS/RS • Funktionsdarstellung •.....	6
6	Abdruckpfosten offen - kurz– Modellanalog Standard	7
7	Abdruckpfosten offen - kurz – Modellanalog CAD/CAM.....	8


1 ABDRUCKPFOSTEN OFFEN - KURZ – MEOCLASSIC IMPLANTAT

Produktbeschreibung	REF	Abdruckpfosten offen – kurz
		A-005-003012
MeoClassic Ø3,5x8mm	S-001-350080	✓
MeoClassic Ø3,5x10mm	S-001-350100	✓
MeoClassic Ø3,5x12,5mm	S-001-350125	✓
MeoClassic Ø3,5x15mm	S-001-350150	✓
MeoClassic Ø3,8x8mm	S-001-380080	✓
MeoClassic Ø3,8x10mm	S-001-380100	✓
MeoClassic Ø3,8x12,5mm	S-001-380125	✓
MeoClassic Ø3,8x15mm	S-001-380150	✓
MeoClassic Ø4,2x8mm	S-001-420080	✓
MeoClassic Ø4,2x10mm	S-001-420100	✓
MeoClassic Ø4,2x12,5mm	S-001-420125	✓
MeoClassic Ø4,2x15mm	S-001-420150	✓
MeoTulip Ø4,8x6mm	S-001-480060	✓
MeoClassic Ø4,8x8mm	S-001-480080	✓
MeoClassic Ø4,8x10mm	S-001-480100	✓
MeoClassic Ø4,8x12,5mm	S-001-480125	✓
MeoClassic Ø4,8x15mm	S-001-480150	✓
MeoTulip Ø6,0x6mm	S-001-600060	✓
MeoClassic Ø6,0x8mm	S-001-600080	✓
MeoClassic Ø6,0x10mm	S-001-600100	✓



2 ABDRUCKPFOSTEN OFFEN - KURZ – MEOTULIP IMPLANTAT


Produktbeschreibung	REF	Abdruckpfosten offen – kurz
		A-005-003012
MeoTulip Ø3,5 x 8mm	S-002-350080	✓
MeoTulip Ø3,5 x 10mm	S-002-350100	✓
MeoTulip Ø3,5 x 12,5mm	S-002-350125	✓
MeoTulip Ø3,8 x 8mm	S-002-380080	✓
MeoTulip Ø3,8 x 10mm	S-002-380100	✓
MeoTulip Ø3,8 x 12,5mm	S-002-380125	✓
MeoTulip Ø4,2 x 8mm	S-002-420080	✓
MeoTulip Ø4,2 x 10mm	S-002-420100	✓
MeoTulip Ø4,2 x 12,5mm	S-002-420125	✓
MeoTulip Ø4,8 x 6mm	S-002-480060	✓
MeoTulip Ø4,8 x 8mm	S-002-480080	✓
MeoTulip Ø4,8 x 10mm	S-002-480100	✓
MeoTulip Ø4,8 x 12,5mm	S-002-480125	✓
MeoTulip Ø6,0 x 6mm	S-002-600060	✓
MeoTulip Ø6,0 x 8mm	S-002-600080	✓
MeoTulip Ø6,0 x 10mm	S-002-600100	✓



ABDRUCKPFOSTEN OFFEN - KURZ • MEOTULIP IMPLANTAT

3 ABDRUCKPFOSTEN OFFEN – KURZ • VERBINDUNGSSCHRAUBE

Produktbeschreibung	REF	Abdruckpfosten offen – kurz
		A-005-003012
Verbindungsschraube - kurz	A-005-002012	✓




4 ABDRUCKPFOSTEN OFFEN - KURZ – 1.4 SECHSKANTINSTRUMENT ISO-SCHAFT

• FUNKTIONSDARSTELLUNG •

mit Verbindungsschraube kurz

Produktbeschreibung	REF	Verbindungsschraube kurz
		A-005-002012
1.4 Sechskantinstrument ISO-Schaft - 45mm	A-015-099077	✓
1.4 Sechskantinstrument ISO-Schaft - 28mm	A-015-099088	✓
1.4 Sechskantinstrument ISO-Schaft - 24mm	A-015-099099	✓




ABDRUCKPFOSTEN OFFEN - KURZ – 1.4 SECHSKANTINSTRUMENT ISO-SCHAFT
 VERBINDUNGSSCHRAUBE KURZ

5 ABDRUCKPFOSTEN OFFEN - KURZ – 1.4 SECHSKANTINSTRUMENT HS/RS

• FUNKTIONSDARSTELLUNG •

mit Verbindungsschraube kurz


Produktbeschreibung	REF	Verbindungsschraube kurz
		A-005-002012
1.4 Sechskantinstrument HS/RS - 9.5mm	A-015-099023	✓
1.4 Sechskantinstrument HS/RS - 13.5mm	A-015-099025	✓
1.4 Sechskantinstrument HS/RS - 17.5mm	A-015-099025	✓



ABDRUCKPFOSTEN OFFEN - KURZ-1.4 SECHSKANTINSTRUMENT HS/RS
 VERBINDUNGSSCHRAUBE KURZ

6 ABDRUCKPFOSTEN OFFEN - KURZ – MODELLANALOG STANDARD

Produktbeschreibung	REF	Abdruckpfosten offen – kurz
Modellanalog Standard	A-006-380600	A-005-003012 ✓



Modellanalog Standard

Abdruckpfosten kurz
- offen -

← ABDRUCKPFOSTEN OFFEN – KURZ • MODELLANALOG STANDARD

7 ABDRUCKPFOSTEN OFFEN - KURZ – MODELLANALOG CAD/CAM

Produktbeschreibung	REF	Abdruckpfosten offen – kurz
		A-005-003012
Modellanalog CAD/CAM	A-006-100200	✓

