


## Inhaltsverzeichnis:

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | MEOMULTI AUFBAU TITAN – MEOMULTI AUFBAUTEN                           | 2 |
| 2 | MEOMULTI AUFBAU TITAN – VERBINDUNGSSCHRAUBE                          | 3 |
| 3 | MEOMULTI AUFBAU TITAN / SECHSKANTINSTRUMENT • FUNKTIONSDARSTELLUNG • | 4 |

## 1 MEOMULTI AUFBAU TITAN – MEOMULTI AUFBAUTEN


| Produktbeschreibung            | REF          | MeoMulti Aufbau Titan |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|
|                                |              | A-008-603385          |
| MeoMulti 17° GH 0.7mm mit Hex  | S-008-481705 | ✓                     |
| MeoMulti 17° GH 1.5mm mit Hex  | S-008-481715 | ✓                     |
| MeoMulti 17° GH 3.5mm mit Hex  | S-008-481735 | ✓                     |
| MeoMulti 35° GH 0.7mm mit Hex  | S-008-483505 | ✓                     |
| MeoMulti 35° GH 1.5mm mit Hex  | S-008-483515 | ✓                     |
| MeoMulti 35° GH 3.5mm mit Hex  | S-008-483535 | ✓                     |
| MeoMulti 17° GH 0.7mm ohne Hex | S-008-581705 | ✓                     |
| MeoMulti 17° GH 1.5mm ohne Hex | S-008-581715 | ✓                     |
| MeoMulti 17° GH 3.5mm ohne Hex | S-008-581735 | ✓                     |
| MeoMulti 35° GH 0.7mm ohne Hex | S-008-583505 | ✓                     |
| MeoMulti 35° GH 1.5mm ohne Hex | S-008-583515 | ✓                     |
| MeoMulti 35° GH 3.5mm ohne Hex | S-008-583535 | ✓                     |
| MeoMulti 0° GH 1mm             | A-008-482010 | ✓                     |
| MeoMulti 0° GH 2mm             | A-008-482020 | ✓                     |
| MeoMulti 0° GH 2mm             | A-008-482020 | ✓                     |



MEOMULTI AUFBAU TITAN – MEOMULTI AUFBAUTEN

## 2 MEOMULTI AUFBAU TITAN – VERBINDUNGSSCHRAUBE

| Produktbeschreibung | REF          | MeoMulti Aufbau Titan |
|---------------------|--------------|-----------------------|
| Verbindungsschraube | A-008-070060 | S-008-603385<br>✓     |




## 3 MEOMULTI AUFBAU TITAN / SECHSKANTINSTRUMENT

### • FUNKTIONSDARSTELLUNG •

| Produktbeschreibung                          | REF          | Verbindungs-<br>schraube |
|--|--------------|--------------------------|
|  |              | A-008-070060             |
| 1.2 Sechskantinstrument<br>ISO-Schaft - 40mm | A-015-097077 | ✓                        |
| 1.2 Sechskantinstrument<br>ISO-Schaft - 29mm | A-015-097088 | Instrument zu kurz       |
| 1.2 Sechskantinstrument<br>ISO-Schaft - 25mm | A-015-097099 | Instrument zu kurz       |

| Produktbeschreibung                     | REF          | Verbindungs-<br>schraube |
|---|--------------|--------------------------|
|   |              | A-008-070060             |
| 1.2 Sechskantinstrument<br>HS/RS - 23mm | A-015-097023 | Instrument zu kurz       |
| 1.2 Sechskantinstrument<br>HS/RS - 27mm | A-015-097025 | Instrument zu kurz       |
| 1.2 Sechskantinstrument<br>HS/RS - 31mm | A-015-097027 | ✓                        |



MEOMULTI AUFBAU TITAN • 1.4 SECHSKANTINSTRUMENT ISO-SCHAFT • VERBINDUNGSSCHRAUBE  
 CAD/CAM