


## Matrize 600g/6N Abzugskraft

Material	Polyamid
Abzugskraft	600g / 6N
Farb-Code	rot <span style="color: red;">■</span>
Höhe	1,85mm
wählbar in den Abzugskräfte	600g/6N - 1000g/10N - 1900g/19N
Maximale Divergenz	± 0°-20°
Artikel Nr.	S-045-205005
Verpackungseinheit	4 Matrizen – Abzugskraft 600g/6N • unsteril •



### Beschaffenheit

Bei Anwendung der Retentionseinsätze mit dualer Retention darf die maximale Divergenz der zu versorgenden MeoLocks Aufbauten 40° betragen.

→ für MeoLock einteilig  
für MeoLock zweiteilig